

Boucles d'induction magnétique pour malentendants pour guichets et comptoirs



Pour les banques d'accueil et dans tous les cas où une communication "seul à seul" est requise, un KIT GUICHET est généralement la meilleure solution pour communiquer avec les personnes malentendantes disposant d'une aide auditive.

Simple à installer les kits guichet AMPETRONIC permettent d'obtenir des résultats conformes aux exigences de la norme NF-EN 60118-4 régissant les boucles d'induction, et offrent une qualité audio irréprochable.

Le système se compose d'une boucle d'induction préformée, d'un amplificateur et d'un pupitre avec microphone à col de cygne¹. Un logo autocollant est également fourni.

La boucle préformée d'environ 30 cm x 30 cm est à installer, de préférence en "L", sous le guichet ou le comptoir.

Cette solution est beaucoup plus efficace que les bobines ou les boucles à plat sous forme de sous-main et permet d'obtenir les meilleurs résultats tout en offrant une relative confidentialité que n'offrent pas les systèmes de boucles au sol ou au plafond.

S'il n'est pas possible d'installer la boucle en "L", il est préférable de l'installer verticalement à l'avant du comptoir, le plus haut possible, plutôt qu'horizontalement au-dessus, cette dernière position étant la moins favorable.

Dans certains cas, il est possible d'installer la boucle contre un mur.

Il faut savoir que si les guichets ou comptoirs sont métalliques, cela affecte le fonctionnement d'une boucle d'induction. Dans ce cas il est prudent de procéder à un test préalable.

Il est recommandé d'ajouter au kit guichet un contrôleur auditif de boucle ILR3 permettant de contrôler périodiquement le bon fonctionnement du système. Ce contrôleur peut aussi être utile à des personnes malentendantes non appareillées et remplace avantageusement le simple combiné téléphonique fourni avec certains systèmes.

Ces ensembles sont très faciles à installer et à mettre en service. Ils sont fournis avec une documentation très claire. Nous pouvons si nécessaire en assurer l'installation, la mise en service et les réglages.

Electroacoustique Consultant - EaC

Ingénierie audio et vidéo - Etudes et mesures acoustique - Boucles d'induction magnétique

131 chemin de la Soupre, route de Vacqueyras - 84190 BEAUMES DE VENISE

Site internet : www.eac84.com - Adresse E-mail : eac@eac84.com

Tél. + 33 (0)4 90 62 97 39 - Fax + 33 (0)9 72 14 28 22

¹ D'autres types de microphones tels que des microphones plats ou de type cravate sont disponibles